

Pripojovací kábel KSPC-AIF-1-WD-8

číslo dielca: 170237

FESTO

pre rozhranie osi regulátora.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozsah pracovného napätia AC	≤ 60 V
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Spôsob ochrany	IP20
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 80 °C
Teplota okolia	-20 ... 70 °C
Hmotnosť výrobku	410 g
Elektrický prípoj 1	Uhlová zásuvka, M9, 5-pin, tienená
Elektrický prípoj 2	Zásuvková lišta, 5 pin
Káblové usporiadanie	2x0,25 mm ² + 2x0,34mm ² +0,49mm ²
Priemer kábla	5,5 mm
Dĺžka kábla	8 m
Farba púzdra	čierny
Farba káblového opláštenia	svetlošedý
Materiálová informácia pre prevlečnú maticu	Poniklovaná mosadz
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	PA - zosilnený PBT TPE-U(PUR)
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	TPE-U(PUR)
Materiálová informácia pre zverné kontakty	Pozlátený bronz Zliatina medi, pozinkovaná