


# Minisuport SLT-6-20-P-A

číslo dielca: 170550

FESTO

s presným robustným vedením v guľičkových puzdrách a s nastaviteľnými dorazmi.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	20 mm
Nastaviteľný koncový rozsah/dĺžka	7 mm
priemer piesta	6 mm
Pracovný režim pohonnej jednotky	Priečna doska
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Klietka pre guľičove ložisko
Konštrukčné vyhotovenie	Joch-Kinematika
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak	1,5 ... 10 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Nárazová energia v koncových polohách	0,016 Nm
Max. sila Fy	160 N
Max. sila Fz	160 N
Maximálny moment Mx	1,1 Nm
Maximálny moment My	1,1 Nm
Maximálny moment Mz	0,7 Nm
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	25 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	34 N
Pohybovaná hmotnosť	47 g
Hmotnosť výrobku	114 g
Alternatívne pripojenia	pozri výkres výrobku
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka	M5
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiál krytu	Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesnení	HNBR
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ