


Minisuport SLT-25-80-P-A

číslo dielca: 170579

FESTO

s presným robustným vedením v guľičkových puzdrách a s nastaviteľnými dorazmi.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Zdvih | 80 mm |
| Nastaviteľný koncový rozsah/dĺžka | 12 mm |
| priemer piesta | 25 mm |
| Pracovný režim pohonnej jednotky | Priečna doska |
| Tlmenie | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| vedenie | Klietka pre guľčové ložisko |
| Konštrukčné vyhotovenie | Joch-Kinematika |
| Rozpoznanie polohy | pre snímače koncových polôh |
| Pracovný tlak | 1 ... 10 bar |
| činnosť | dvojčinný |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 0 - Bez zaťaženia koróziou |
| Teplota okolia | -20 ... 60 °C |
| Nárazová energia v koncových polohách | 0,5 Nm |
| Max. sila Fy | 1.030 N |
| Max. sila Fz | 1.030 N |
| Maximálny moment Mx | 14 Nm |
| Maximálny moment My | 14 Nm |
| Maximálny moment Mz | 11 Nm |
| Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok | 495 N |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred | 590 N |
| Pohybovaná hmotnosť | 1.326 g |
| Hmotnosť výrobku | 2.762 g |
| Alternatívne pripojenia | pozri výkres výrobku |
| Typ upevnenia | s priebežným vŕtaním |
| Pneumatická prípojka | G1/8 |
| Materiálový údaj | Bez medi a PTFE |
| Materiál krytu | Hliníková tvárna zliatina |
| Materiál tesnení | HNBR |
| Materiál telesa | Hliníková tvárna zliatina |
| Materiál piestnej tyče | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |