



Tlmič hluku UC-3/8

číslo dielca: 1707427

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
veľkosť zväzku	1
Pracovný tlak Mpa	0 ... 1 MPa
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Prietok do atmosféry	5.000 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Hladina akustického tlaku	60 dB(A)
Teplota okolia	-10 ... 70 °C
Hmotnosť výrobku	10,5 g
Pneumatická prípojka	G3/8
Materiál vložky tlmiča	PE
Materiál závitového čapu	PE
Materiálový údaj	zhoda s RoHS