

# T-adaptér FB-TA-M12-5POL

Číslo dielu: 171175

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Hmotnosť výrobku	59 g
Elektrický prípoj	5-pin M12x1 / M12x1 Zástrčky / zásuvky
Rozsah prevádzkového napätia DC	10 V...30 V
Prúdová zaťažiteľnosť	4 A
Druh krytia	IP67
Teplota okolia	-25 °C...90 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L