

# Kruhový valec DSAG-25- -P-S2


číslo dielca: 171999

Výbehový typ

Koncové veko so závitovými čapmi a s priebežnou piestnou tyčou.

Výbehový typ. Dodateľný do 2024. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



Vzorové zobrazenie

## údajový list

| charakteristický znak                                  | Hodnota   |
|--|---|
| Zdvih  | 1 ... 500 mm  |
| priemer piesta   | 25 mm   |
| závit na piestnej tyči                                 | M10x1,25  |
| Tlmenie  | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné                     |
| koniec piestnej tyče                                   | vonkajší závit  |
| Pracovný tlak  | 1 ... 10 bar  |
| činnosť  | dvojčinný   |
| Pracovné médium  | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]                |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu              | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                     | 2 - Mierne zaťaženie koróziou                               |
| LABS - konformita                                      | VDMA24364-B2-L  |
| Teplota okolia   | -20 ... 80 °C   |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zasúvanie | 247,4 N   |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie | 294,5 N   |
| Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm                     | 141 g   |
| Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu          | 6,2 g   |
| Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm                    | 212 g   |
| Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu                    | 11,1 g  |
| Pneumatická prípojka                                   | M26x1,5   |
| Materiál krytu   | Hliníková tvárna zliatina                                   |
| Materiál tesnení                                       | NBR<br>TPE-U(PU)  |
| Materiál telesa  | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ                           |
| Materiál piestnej tyče                                 | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ                           |