


Záslepka QSP14-PTB

číslo dielca: 172987

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Štandardný
montážna poloha	ľubovoľný
Typ	priamy tvar
veľkosť zväzku	1
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	0,095 ... 1 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	0,95 ... 10 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	13,775 ... 145 psi
Klasifikácia Maritime	viď certifikát
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	2,7 g
Typ upevnenia	Upevňovacia ihla
Pneumatická prípojka 1	Patróna 14 mm
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA
Materiál tesnenia hadice	NBR