

# Vložka QSP17-3/8-U

číslo dielca: 172995

FESTO

s nástrčným prípojom, priamym.



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota                                      |
|---|--|
| montážna poloha                           | ľubovoľný                                    |
| veľkosť zväzku                            | 1  |
| Konštrukčné vyhotovenie                   | Princíp Push-Pull                            |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt    | -0,95 ... 10 bar                             |
| Klasifikácia Maritime                     | viď certifikát                               |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním                    |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK        | 1 - Nízke zaťaženie koróziou                 |
| Teplota okolia                            | -5 ... 60 °C                                 |
| Farba uvoľňovacieho krúžku                | šedý   |
| Materiálový údaj                          | zhoda s RoHS                                 |
| Materiál telesa                           | Mosadz<br>poniklované                        |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku             | POM  |
| Materiál tesnenia hadice                  | NBR  |
| Materiál ozubeného venca                  | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ            |