


Vákuová prísavka VAS-5-M5-NBR

číslo dielca: 173439

FESTO

z NBR, plochá, vonkajší závit s tesniacim krúžkom, šesťhran



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	1,5 mm
Priemer nasávania	5 mm
Efektívny priemer sania	4 mm
Poloha prípojky	hore
Tvar prísavky	kruhovú, plochá
Pracovný tlak Mpa	-0,095 ... 0 MPa
Pracovný tlak	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Menovitý pracovný tlak	-0,07 MPa
Menovitý prevádzkový tlak	-0,7 bar
Menovitý pracovný tlak (psi)	-10,15 psi
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS - konformita	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Odrhovacia sila pri 70% vákuu	0,9 N
Pridržiavacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku	0,9 N
Upevňovací závit	M5
Upevnenie nasávania	M5
Prípojka vákua	M5
Farba	čierny
Tvrdosť podľa Shore	55 +/- 5
Materiál závitového čapu	Hliníková tvárna zliatina
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prísavky	NBR