

kalíšková prísavka VAS-10-M5-PUR

číslo dielca: 173441

FESTO

z perbunanu, plochá, vonkajší závit s tesniacim krúžkom, šesťhran



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	2 mm
Priemer nasávania	10 mm
Efektívny priemer sania	8 mm
Konštrukčné vyhotovenie	Pripojenie vakuua hore okružla, štandard
Pracovné médium	atmosférický vzduch
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Odrhovacia sila pri 70% vakuu	4,5 N
Upevňovací závit	M5
Upevnenie nasávania	M5
Prípojka vakuua	M5
Tvrdosť podľa Shore	62
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	Mosadz
Materiálová informácia pre prísavku	TPE-U(PU)