


# Ventilový terminál CPA10-VI

číslo dielca: 173520

FESTO

raster 10mm.

V závislosti od konfigurácie sa nemusia zhodovať nákresy, technické dáta z katalógového listu a zodpovedajúce príslušenstvo pre tento produkt.



## údajový list

~ConfIndependentDatasheet

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	2x3/2 otvorený/zatvorený monostabilný 2x3/2 zatvorený monostabilný 2x3/2 otvorený monostabilný 5/2 monostabilný 5/2 bistabilný 5/3 v kľudovej polohe pod tlakom 5/3 v kľudovej polohe odvetraný 5/3 v kľudovej polohe zatvorený
Štandardný menovitý prietok	300 l/min
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Elektrické ovládanie	AS-Interface jednotlivé pripojenie Fieldbus Multipol
Max. počet miest na ventily	22
Max. počet tlakových zón	11
Elektrické Vst./Výst. - Systémové	áno
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Zástavbová šírka	10 mm
Spôsob ochrany	IP65
Osvedčenie	C-Tick
Sieťový modul	10 mm
Typ ovládania	elektrický
Druh ventilového ostrova	12
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
napájanie riadiacim vzduchom	externý interný
Skladba ventilového terminálu	modulárne a rozširiteľné
Ukazovateľ stavu spínania	LED
Riadiaci tlak	3 ... 8 bar
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota média	-5 ... 50 °C