

# Filter

## LF-3/8-D-MIDI-NPT


číslo dielca: 173688

Classic - nepoužívať pre nové projekty

s ochranným košíkom.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov  
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

FESTO



### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Midi
Typový rad	D
montážna poloha	vertikálny
Kvalita filtrácie	40 µm
Odtok kondenzátu	manuálne stlačený
Max. množstvo kondenzátu	43 cm <sup>3</sup>
Misková ochrana	kovový ochranný kôš
Pracovný tlak	0 ... 16 bar
Štandardný menovitý prietok	2.700 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inertné plyny
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia S upevňovacím uholníkom Voliteľný:
Pneumatická prípojka 1	3/8 NPT
Pneumatická prípojka 2	3/8 NPT
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál filtra	PE
Materiál telesa	Zinkový odlatok odliaty pod tlakom
Materiál nádoby	PC