

Veľmi jemný filter LFMA-1/2-D-MIDI-NPT

Číslo dielu: 173732

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Konštrukčný rad | D |
| Veľkosť | Midi |
| Jemnosť filtra | 0.01 μm |
| Odpúšťanie kondenzátu | manuálne, tlačidlom |
| Prevádzkový tlak | 1 bar...16 bar |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertné plyny |
| Trieda čistoty vzduchu na výstupe | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inertné plyny |
| Max. normálny prietok pre triedu čistoty vzduchu | 1120 l/min 330 l/min |
| Stupeň účinnosti filtra | 99.9999 % |
| Ochrana nádobiek | Kovový ochranný kôš |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota média | 1.5 °C...60 °C |
| Teplota okolia | -10 °C...60 °C |
| Zvyškový obsah oleja | 0.01 mg/m ³ |
| Spôsob upevnenia | voliteľne: Montáž do vedenia s upevňovacím uholníkom |
| Montážna poloha | zvislo |
| Pneumatický prípoj 1 | 1/2 NPT |
| Pneumatický prípoj 2 | 1/2 NPT |
| Materiál telesa | Zinkový tlakový odliatok |
| Materiál filtra | Borsilikátové vlákno |
| Materiál nádoby | PC |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |