


Redukčný ventil s filtrom LFR-1/8-D-7-MINI-A-NPT

Číslo dielu: 173763

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Veľkosť | Mini |
| Konštrukčný rad | D |
| Montážna poloha | zvislo |
| Jemnosť filtra | 40 ľm |
| Odpúšťanie kondenzátu | plnoautomatické |
| Max. množstvo kondenzátu | 22 cm ³ |
| Ochrana nádobiek | Kovový ochranný kôš |
| Prevádzkový tlak | 2 bar...12 bar |
| Max. tlaková hysteréza | 0.2 bar |
| Normálny menovitý prietok | 900 l/min |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertné plyny |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Skladovacia teplota | -10 °C...60 °C |
| Trieda čistoty vzduchu na výstupe | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertné plyny |
| Teplota média | 5 °C...60 °C |
| Teplota okolia | 5 °C...60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 460 g |
| Spôsob upevnenia | voliteľne: Montáž do vedenia s upevňovacím uholníkom |
| Pneumatický prípoj 1 | 1/8 NPT |
| Pneumatický prípoj 2 | 1/8 NPT |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál telesa | Zinkový tlakový odliatok |
| Materiál nádoby | PC |