

# Redukčný ventil s filtrom LFR-3/8-D-7-MINI-A-NPT

Číslo dielu: 173779

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota  |
|---|--|
| Veľkosť                                 | Mini   |
| Konštrukčný rad                         | D  |
| Montážna poloha                         | zvislo   |
| Jemnosť filtra                          | 40 ľm  |
| Odpúšťanie kondenzátu                   | plnoautomatické  |
| Max. množstvo kondenzátu                | 22 cm <sup>3</sup>   |
| Ochrana nádobiek                        | Kovový ochranný kôš  |
| Prevádzkový tlak                        | 2 bar...12 bar   |
| Max. tlaková hysteréza                  | 0.2 bar  |
| Normálny menovitý prietok               | 1700 l/min   |
| Prevádzkové médium                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inertné plyny |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)      |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                     |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Skladovacia teplota                     | -10 °C...60 °C   |
| Trieda čistoty vzduchu na výstupe       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inertné plyny |
| Teplota média                           | 5 °C...60 °C   |
| Teplota okolia                          | 5 °C...60 °C   |
| Hmotnosť výrobku                        | 460 g  |
| Spôsob upevnenia                        | voliteľne:<br>Montáž do vedenia<br>s upevňovacím uholníkom     |
| Pneumatický prípoj 1                    | 3/8 NPT  |
| Pneumatický prípoj 2                    | 3/8 NPT  |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS   |
| Materiál telesa                         | Zinkový tlakový odliatok                                       |
| Materiál nádoby                         | PC   |