

Redukčný ventil s filtrom LFR-3/4-D-MIDI-A-NPT

číslo dielca: 173797


Classic - nepoužívať pre nové projekty

s ochranným kovovým košíkom a manometrom.

s automatickým odpúšťaním kondenzátu.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Midi
Typový rad	D
Kvalita filtrácie	40 µm
Odtok kondenzátu	plnoautomatický
Max. množstvo kondenzátu	43 cm ³
Misková ochrana	kovový ochranný kôš
Pracovný tlak	2 ... 12 bar
Max. tlaková hysterézia	0,2 bar
Štandardný menovitý prietok	3.400 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inertné plyny
Teplota média	5 ... 60 °C
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	920 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	3/4 NPT
Pneumatická prípojka 2	3/4 NPT
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiál nádoby	PC