

Maznica LOE-1/8-D-MINI-NPT

Číslo dielu: 173820

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Max. množstvo naplnenia oleja	45 cm ³
Ochrana nádobiek	Kovový ochranný kôš
Prevádzkový tlak	16 bar
Minimálny prietok pre funkciu maznice	3 l/min
Normálny menovitý prietok	1300 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertné plyny
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	270 g
Spôsob upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatický prípoj 1	1/8 NPT
Pneumatický prípoj 2	1/8 NPT
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál nádoby	PC