

Zaolejovač LOE-1/4-D-MINI-NPT


číslo dielca: 173821

Classic - nepoužívať pre nové projekty

s ochranným kovovým košíkom.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Max. kapacita oleja | 45 cm ³ |
| Misková ochrana | kovový ochranný kôš |
| Pracovný tlak | 16 bar |
| Minimálny prietok pre funkciu maznice | 3 l/min |
| Štandardný menovitý prietok | 2.300 l/min |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Nie je možná prevádzka s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Stupeň čistoty vzduchu na výstupe | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inertné plyny |
| Teplota média | -10 ... 60 °C |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 270 g |
| Typ upevnenia | s príslušenstvom |
| Pneumatická prípojka 1 | 1/4 NPT |
| Pneumatická prípojka 2 | 1/4 NPT |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál nádoby | PC |