

# Maznica LOE-3/8-D-MINI-NPT

Číslo dielu: 173822

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota  |
|---|--|
| Max. množstvo naplnenia oleja           | 45 cm <sup>3</sup>   |
| Ochrana nádobiek                        | Kovový ochranný kôš  |
| Prevádzkový tlak                        | 16 bar   |
| Minimálny prietok pre funkciu maznice   | 3 l/min  |
| Normálny menovitý prietok               | 2700 l/min   |
| Prevádzkové médium                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertné plyny |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním nie je možná                               |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                     |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Trieda čistoty vzduchu na výstupe       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>Inertné plyny |
| Teplota média                           | -10 °C...60 °C   |
| Teplota okolia                          | -10 °C...60 °C   |
| Hmotnosť výrobku                        | 270 g  |
| Spôsob upevnenia                        | s príslušenstvom   |
| Pneumatický prípoj 1                    | 3/8 NPT  |
| Pneumatický prípoj 2                    | 3/8 NPT  |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS   |
| Materiál nádoby                         | PC   |