

Jednotka úpravy vzduchu FRC-1/8-D-5M-MINI-A-NPT

FESTO


číslo dielca: 173833

Classic - nepoužívať pre nové projekty

kombinácia filter-tlakový regulačný ventil-zaolejovač, 5µm-filter, s ochranným kovovým košíkom.

s automatickým odpúšťaním kondenzátu.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Velkosť | Mini |
| montážna poloha | vertikálny |
| Odtok kondenzátu | plnoautomatický |
| Kvalita filtrácie | 5 µm |
| Pracovný tlak | 2 ... 12 bar |
| Oblasť regulácie tlaku | 0,5 ... 12 bar |
| Štandardný menovitý prietok | 600 l/min |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertné plyny |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Stupeň čistoty vzduchu na výstupe | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Inertné plyny |
| Teplota média | -10 ... 60 °C |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 660 g |
| Typ upevnenia | zabudovanie vedenia S upevňovacím uholníkom Voliteľný: |
| Pneumatická prípojka 1 | 1/8 NPT |
| Pneumatická prípojka 2 | 1/8 NPT |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál telesa | Zinkový odlíatok odliaty pod tlakom |
| Materiál nádoby | PC |