

# Jednotka úpravy vzduchu FRC-1/4-D-7-MINI-A-NPT


FESTO

číslo dielca: 173843

Classic - nepoužívať pre nové projekty

kombinácia filter-tlakový regulačný ventil-zaolejovač, max. výstupný tlak 7 bar, 40 µm-filter, s ochranným kovovým košíkom. s automatickým odpúšťaním kondenzátu.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Velkosť                                   | Mini                                                           |
| montážna poloha                           | vertikálny                                                     |
| Odtok kondenzátu                          | plnoautomatický                                                |
| Kvalita filtrácie                         | 40 µm                                                          |
| Pracovný tlak                             | 2 ... 12 bar                                                   |
| Oblasť regulácie tlaku                    | 0,5 ... 7 bar                                                  |
| Štandardný menovitý prietok               | 1.300 l/min                                                    |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inertné plyny |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)    |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK        | 2 - Mierne zaťaženie koróziou                                  |
| LABS - konformita                         | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Stupeň čistoty vzduchu na výstupe         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:8:-]<br>Inertné plyny |
| Teplota média                             | -10 ... 60 °C                                                  |
| Teplota okolia                            | -10 ... 60 °C                                                  |
| Hmotnosť výrobku                          | 660 g                                                          |
| Typ upevnenia                             | zabudovanie vedenia<br>S upevňovacím uholníkom<br>Voliteľný:   |
| Pneumatická prípojka 1                    | 1/4 NPT                                                        |
| Pneumatická prípojka 2                    | 1/4 NPT                                                        |
| Materiálový údaj                          | zhoda s RoHS                                                   |
| Materiál telesa                           | Zinkový odlíatok odliaty pod tlakom                            |
| Materiál nádoby                           | PC                                                             |