


# Zapínací ventil HEL-3/4-D-MIDI-NPT

Číslo dielu: 173921

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	55 mm
Funkcia odvetrávania	je možné škrtenie
Spôsob ovládania	pneumatický
Princíp tesnenia	mäkký
Montážna poloha	ľubovoľná
Pomocné ručné ovládanie	žiadne
Konštrukcia	Piestový posúvač
Spôsob návratu do základnej polohy	mechanická pružina
Spôsob riadenia	priamo
Smer prietoku	nereverzibilné
Funkcia ventilu	2/2 zatvorený monostabilný
Prevádzkový tlak	3 bar...16 bar
Hodnota b	0.48
Hodnota C	20.5 000022
Normálny menovitý prietok	3800 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	270 g
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia s príslušenstvom
Pneumatický prípoj 1	3/4 NPT

<b>Charakteristický znak</b>	<b>Hodnota</b>
Pneumatický přípoj 2	3/4 NPT
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok