

Rozbočovací modul FRM-3/8-D-MIDI-NPT



číslo dielca: 173927

Classic - nepoužívať pre nové projekty

vzduchový rozdeč/4ovač s 4 prípojmí, držiak pre prídavné moduly

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Odbočovací modul
Pracovný tlak	0 ... 16 bar
Nominálny prietok v hlavnom smere prietoku 1->2	6.700 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inertné plyny
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	522 g
Pneumatická prípojka 1	3/8 NPT
Pneumatická prípojka 2	3/8 NPT
Pneumatická prípojka 3	G1/2
Pneumatická prípojka 4	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok