

Rozbočovací modul FRM-H-1/2-D-MIDI-NPT

číslo dielca: 173936

Classic - nepoužívať pre nové projekty

vzduchový rozdeľovač s 4 prípojmí, držiak pre prídavné moduly

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Konštrukčné vyhotovenie | Odbočovací modul |
| Pracovný tlak | 0,2 ... 16 bar |
| Nominálny prietok v hlavnom smere prietoku 1->2 | 5.100 l/min |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inertné plyny |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota skladovania | -10 ... 60 °C |
| Stupeň čistoty vzduchu na výstupe | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inertné plyny |
| Teplota média | -10 ... 60 °C |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 506 g |
| Pneumatická prípojka 1 | 1/2 NPT |
| Pneumatická prípojka 2 | 1/2 NPT |
| Pneumatická prípojka 3 | G1/2 |
| Pneumatická prípojka 4 | G1/4 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál telesa | Hliníkový tlakový odliatok |