


Záslepka B-M5-B

číslo dielca: 174308

★ Základný program

pod3/4a DIN 908, s tesniacim krúžkom.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
veľkosť zväzku	10
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Menovitý ťahovací moment	1,33 Nm
Tolerancia pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	1 g
Typ upevnenia	Vnútorňý šesťhran SW2,5
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit M5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál záslepky	Oceľ, pozinkovaná
Materiál O-krúžku	Nerezová oceľ NBR