


Kyvná príruha SNCB-40

Číslo dielu: 174391

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	40
Založené na norme	ISO 15552
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 5 % hmotnosti medi sú z používania vylúčené. Okrem dosiek s plošnými spojmi, káblov, elektrických konektorov a cievok
Teplota okolia	-40 °C...90 °C
Hmotnosť výrobku	155 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál upevnenia	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál čapu	Oceľ, pozinkovaná
Materiál ložiska	Plast
Materiál kotúča	Pozinkovaná oceľ
Materiál skrutiek	Oceľ, pozinkovaná
Materiál poistky	Pružinová oceľ, pozinkovaná