

Škrtiaci spätný ventil GRGA-M3-QS-3



číslo dielca: 175044

Výbehový typ

FESTO

Škrtenie odfukovaného vzduchu s jemným škrtením.

Výbehový typ. Dodatečný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	funkcia riadenia jednosmerného prietoku
Pneumatická prípojka 1	QS-3
Pneumatická prípojka 2	M3
Nastaviteľný prvok	Skrutka s drážkou (v hlave)
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu	41 l/min
Štandardný menovitý prietok v spätnom smere	27 ... 50 l/min
Pracovný tlak	0,2 ... 10 bar
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
montážna poloha	ľubovoľný
Štandardný prietok v smere škrtiaceho ventilu 6 -> 0 bar	95 l/min
Štandardný prietok v spätnom smere 6 -> 0 bar	75 ... 110 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Teplota média	-10 ... 60 °C
Max. uťahovací krútiaci moment	0,3 Nm
Hmotnosť výrobku	14 g
Material of threaded plug	Mosadz poniklované
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Mosadz
Material swivel fitting	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom