

Elektromagnetická cievka MSFW-230-50/60-DS-OD

Číslo dielu: 175118

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Indikátor spínacej polohy	nie
Min. doba príťahu	10 ms
Doba zopnutia	100%
Účinník cos {phi}	0.7
Parametre cievky	230 V AC: 50/60 Hz, spínací výkon 9,0 VA, pridržiací výkon 7,0 VA
Prípustné výkyvy frekvencie	+/- 5 %
Prípustné výkyvy napätia	+/- 10 %
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkemu napätiu
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-5 °C...40 °C
Max. uťahovací moment zásuvky	0.4 Nm
Hmotnosť výrobku	55 g
Elektrický prípoj	Tvar A podľa DIN EN 175301-803
Spôsob upevnenia	s ryhovanou maticou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál elektromagnetickej cievky	Duroplast Med' Oceľ
Materiál vinutia	Med'