

# Pripojovací kábel KMP1-02-VI-6-5


číslo dielca: 175585

Výbehový typ

pre ventilový terminál VIMP-02, kompletne zmontovaný pre 4 až 6 ventilových pozícií, 5 m dlhý.

Výbehový typ. Dodatečný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Rozsah pracovného napätia AC	$\leq 300$ V
Rozsah pracovného napätia DC	$\leq 250$ V
Prúdová zaťažiteľnosť	4 A
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	5 ... 70 °C
Teplota okolia	-30 ... 70 °C
Hmotnosť výrobku	1.200 g
Elektrická prípojka	25-pinový zásuvka
Káblové usporiadanie	13 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Priemer kábla	10 mm
Dĺžka kábla	5 m
Typ upevnenia	So yvernou lamelou
Materiálová informácia pre skriňu	Tlakový odliatok z ľahkej zliatiny
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PE
Materiálová informácia pre zverné kontakty	Zliatina medi postriebrený