

Pripojovací kábel KMP1-02-VI-16-5


číslo dielca: 175589

Výbehový typ

pre ventilový terminál VIMP-02, kompletne zmontovaný pre 12 až 16 ventilových pozícií, 5 m dlhý.

Výbehový typ. Dodateľný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Rozsah pracovného napätia AC	≤ 300 V
Rozsah pracovného napätia DC	≤ 250 V
Prúdová zaťažiteľnosť	4 A
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	5 ... 70 °C
Teplota okolia	-30 ... 70 °C
Hmotnosť výrobku	3.016 g
Elektrická prípojka	40-pinový zásuvka
Káblové usporiadanie	39 x 0,75 mm ²
Priemer kábla	17 mm
Dĺžka kábla	5 m
Typ upevnenia	So yvernou lamelou
Materiálová informácia pre skriňu	Tlakový odliatok z ľahkej zliatiny
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PE
Materiálová informácia pre zverné kontakty	Zliatina medi postriebrený