


# Konstrukčná zostava dorazu KSM-8

číslo dielca: 175834

FESTO

pre kyvný pohon DSM-..., voľne nastaviteľný, s jemným nastavením  
koncových polôh.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	8
Nastaviteľný rozsah uhlu otočenia	0 ... 180 deg
Uhol otáčania	180 deg
montážna poloha	ľubovoľný
jemné nastavenie	-5 deg
Konstrukčné vyhotovenie	Páka dorazu
Rozpoznanie polohy	bez
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	70 g
Materiál krytu	PA - zosilnený
Materiál dorazov	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál telesa	Hliník eloxovaný