

# Spojka EAMC-40-66-XX-15

číslo dielca: 176036

FESTO

pre DGE



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 2	15 mm
Velkosť	40
Menovitá dĺžka	66 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	6.500 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	42,3 kgmm <sup>2</sup>
Hmotnosť výrobku	139 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS