

# kruhový valec


## DSAG-16- -PPV-Q-S2

číslo dielca: 176276

FESTO

Koncové veko so závitovými čapmi a s priebežnou a štvorcovou piestnou tyčou.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo Korea.



Vzorové zobrazenie

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	1 ... 250 mm
priemer piesta	16 mm
Tlmenie	PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatiké tlmenie koncových polôh
Ochrana voči krúteniu/vedenie	štvorhranné vedenie
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Dĺžka tlmenia	14 mm
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	103,7 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	120,6 N
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	35 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	4,9 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	56 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	2,2 g
Pneumatická prípojka	M5
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ