

# kruhový valec


## DSAB-40- -P-S6

číslo dielca: 176491

FESTO

s ložiskovým vekom pre priamu montáž, koncovým vekom s rovnobežným pneumatickým prípojom k osi a s tesneniami odolnými teplotám do 120 °C.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo Korea.



Vzťové zobrazenie

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	1 ... 500 mm
priemer piesta	40 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-20 ... 120 °C
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	633 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	754 N
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	469 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	24 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	586 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	15,9 g
Pneumatická prípojka	G1/4
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre tesnenia	FPM
Materiálová informácia pre skríňu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná oceľ