

kruhový valec DSAG-40- -PPV-S6

číslo dielca: 176498

FESTO

Koncové veko so závitovými čapmi, s tesneniami odolnými teplotám do 120 °C.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo Korea.

Vzorové zobrazenie



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Zdvih | 1 ... 500 mm |
| priemer piesta | 40 mm |
| Tlmenie | PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatiké tlmenie koncových polôh |
| Pracovný tlak | 1 ... 10 bar |
| činnosť | dvojčinný |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 |
| Teplota okolia | -20 ... 120 °C |
| Dĺžka tlmenia | 22 mm |
| Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok | 633 N |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred | 754 N |
| Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm | 469 g |
| Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu | 24 g |
| Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm | 586 g |
| Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu | 15,9 g |
| Pneumatická prípojka | M32x2 |
| Materiálová informácia pre kryt | Hliníková tvárna zliatina |
| Materiálová informácia pre tesnenia | FPM |
| Materiálová informácia pre skriňu | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |
| Materiálová informácia pre piestnicu | vysokolegovaná oceľ |