



# kruhový valec DSAB-63- -P-A-Q

číslo dielca: 176577

FESTO

s ložiskovým vekom pre priamu montáž, koncovým vekom s rovnobežným pneumatickým prípojom k osi a štvorcovou piestnou tyčou.  
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo Korea.



Vzťové zobrazenie

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	1 ... 500 mm
priemer piesta	63 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
Ochrana voči krúteniu/vedenie	štvorhranné vedenie
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	1.682 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	1.870 N
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	1.137 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	43,9 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	1.397 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	24,8 g
Pneumatická prípojka	G3/4
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná oceľ