


Kyvná príruha SUA-63-R3

číslo dielca: 176889

FESTO

pre valec ADVU, AEVU, hodiaci sa ložiskový kozlík LBN alebo LN, LSN.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	63
montážna poloha	ľubovoľný
Premenné	Vysoká ochrana proti korózii
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	528 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál upevnenia	Hliníková tvárna zliatina s ochrannou vrstvou
Materiál čapu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál púzdra	pružinová oceľ
Materiál ložiska	Plast
Materiál skrutiek	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál poistky	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál hriadeľa	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ