


# Kyvná príruha SNCB-63-R3

Číslo dielu: 176947

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                      | Hodnota  |
|--|--|
| Veľkosť                                    | 63   |
| Založené na norme                          | ISO 15552  |
| Varianty                                   | Silná ochrana pred koróziou  |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK         | 3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii  |
| Zhoda s LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií | Kovy s viac ako 5 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných plôch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok. |
| Teplota okolia                             | -40 °C...90 °C   |
| Hmotnosť výrobku                           | 371 g  |
| Pokyny k materiálu                         | V zhode s RoHS   |
| Materiál upevnenia                         | Hliníkový tlakový odliatok s ochrannou vrstvou   |
| Materiál čapu                              | Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ  |
| Materiál ložiska                           | Plast  |
| Materiál kotúča                            | Pozinkovaná oceľ   |
| Materiál skrutiek                          | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ  |
| Materiál poistky                           | Pružinová oceľ, pozinkovaná  |