

# výkyvná lineárna jednotka DSL-40-80-270-P-S20-FF-KF

číslo dielca: 177269

FESTO

pre bezdotykové snímanie. Otáčavý a lineárny pohyb sa dá regulačne iniciovať nezávisle od seba. Otáčavý pohyb 0° - 270°plynule nastavíte3/4ný.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Uhol tlmenia	2,1 deg
Nastaviteľný rozsah uhlu otočenia	270 deg
Zdvih	80 mm
priemer piesta	40 mm
Uhol otáčania	272 deg
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
montážna poloha	ľubovoľný
jemné nastavenie	5 deg
činnosť	dvojčinný
Konštrukčné vyhotovenie	Kyvné krídlo
Rozpoznanie polohy	pre indukčné snímače pre snímače koncových polôh
Premenné	S20: priebežná, dutá piestnica
Ochrana voči krúteniu/vedenie	guľčkové vedenie
Pracovný tlak	2,5 ... 8 bar
Max. nárazová rýchlosť	500 mm/s
maxim.frekvencia kyvov pri 6 bar	2 Hz
Pracovné médium	sušený vzduch, mazaný a nemazaný
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Dĺžka tlmenia	12 mm
Krútiaci moment pri 6 baroch	20 Nm
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	495 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	603 N
Dovolený hmotnostný moment zotrvačnosti	0,00024 kgm <sup>2</sup>
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu	175 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm	5.200 g
Hmotnosť výrobku	5.200 g
Typ upevnenia	mech. upnuté v T-drážke s vonkajším závitom Voliteľný:
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiálová informácia pre tesnenia	TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	Hliník jemne eloxované
Materiálová informácia pre piestnicu	Zušľachtaná oceľ