

Nástrčný spoj CQ-18

Číslo dielu: 177697

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Menovitá šírka | 16 mm |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Veľkosť balenia | 1 |
| Konštrukcia | Princíp push-pull |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.95 bar...7 bar |
| Prevádzkový tlak závislý od teploty | -0.95 bar...15 bar |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364 zóna III |
| Vhodnosť pre potravinárstvo | pozri podrobnejšie informácie o materiáli |
| Teplota okolia | -25 °C...70 °C |
| Hmotnosť výrobku | 26 g |
| Pneumatický prípoj 1 | pre rúru/hadicu s vonkajším priemerom 18 mm |
| Pneumatický prípoj 2 | pre rúru/hadicu s vonkajším priemerom 18 mm |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál telesa | POM |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku | POM |
| Materiál častí na upnutie hadice | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ |