

# Nástrčný spoj CQ-15H-12

číslo dielca: 177701

FESTO

pre vysoké prietoky



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota   |
|---|---|
| Menovitá hodnota                          | 9,15 mm   |
| montážna poloha                           | ľubovoľný   |
| veľkosť zväzku                            | 1   |
| Konštrukčné vyhotovenie                   | Princíp Push-Pull   |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt    | -0,95 ... 7 bar   |
| Teplotne závislý pracovný tlak            | -0,95 ... 15 bar  |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]                |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK        | 2 - Mierne zaťaženie koróziou                               |
| LABS - konformita                         | VDMA24364 - zóna III  |
| Vhodné pre potravinárstvo                 | Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch                    |
| Teplota okolia                            | -25 ... 70 °C   |
| Hmotnosť výrobku                          | 12 g  |
| Pneumatická prípojka 1                    | Nástrčné spojenie CQ-15                                     |
| Pneumatická prípojka 2                    | pre rúru, alebo hadicu s vonkajším priemerom 12 mm          |
| Materiálový údaj                          | zhoda s RoHS  |
| Materiál telesa                           | POM   |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku             | POM   |
| Materiál ozubeného venca                  | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ                           |