

adsorpčný sušič LDF-H3-G1/4-24

číslo dielca: 178522

FESTO

pre suchý a čistý tlakový vzduch.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| montážna poloha | vertikálny +/- 5° |
| Konštrukčné vyhotovenie | absorbčná sušička s regeneráciou pri nízkej teplote |
| Vstupný tlak 1 | 4 ... 10,5 bar |
| Pracovné médium | filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | podľa smernice EU-EMV |
| Tlakový rosný bod | -40 °C |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 |
| Teplota skladovania | -20 ... 60 °C |
| Stupeň čistoty vzduchu na výstupe | 2.2.1 podľa DIN ISO 8573-1 |
| Teplota média | 2 ... 50 °C |
| Teplota okolia | 2 ... 50 °C |
| Hmotnosť výrobku | 9.200 g |
| Typ upevnenia | s priebežným vŕtaním |
| Pneumatická prípojka 1 | G1/4 |
| Pneumatická prípojka 2 | G1/4 |
| Materiálový údaj | Bez medi a PTFE |
| Materiálová informácia pre skriňu | Zinkový odliatok odliaty pod tlakom |