

# adsorpčný sušič LDF-H6-G1/2

číslo dielca: 178531

FESTO

pre suchý a čistý tlakový vzduch.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Konštrukčné vyhotovenie	absorbčná sušička s regeneráciou pri nízkej teplote
Vstupný tlak 1	4 ... 10,5 bar
Pracovné médium	filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU o nízkom napätí
Tlakový rosný bod	-40 °C
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	2.2.1 podľa DIN ISO 8573-1
Teplota média	2 ... 50 °C
Teplota okolia	2 ... 50 °C
Osvedčenie	Germanischer Lloyd
Hmotnosť výrobku	35.700 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	G1/2
Pneumatická prípojka 2	G1/2
Materiálová informácia pre skriňu	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom