


Držiak tlmiča nárazov DADP-ES-G6-25

číslo dielca: 1812550

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	25
montážna poloha	ľubovoľný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Maximálna nárazová sila	1.100 N
Max. uťahovací krútiaci moment	9,9 Nm
Hmotnosť výrobku	160 g
Typ upevnenia	S priebežnou dierou a centrovacím krúžkom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál uholníka dorazu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný