

# kruhový valec ESAQ-4- -P

číslo dielca: 183120

FESTO

Koncové veko s kolmým pneumatickým prípojom k osi.  
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo Korea.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	1 ... 20 mm
priemer piesta	4 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
Pracovný tlak	3 ... 10 bar
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	4,7 N
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	1,5 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	0,8 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	6 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	0,2 g
Pneumatická prípojka	M3
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ