


# kruhový valec ESAZS-20- -P-A

číslo dielca: 183195

FESTO

Koncové veko s kyvným ložiskom.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo Korea.



Vzorové zobrazenie

## údajový list

| charakteristický znak                         | Hodnota   |
|---|---|
| Zdvih   | 1 ... 150 mm  |
| priemer piesta                                | 20 mm   |
| Tlmenie                                       | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné                     |
| Pracovný tlak                                 | 2 ... 10 bar  |
| činnosť                                       | jednočinný<br>ŕahaný  |
| Pracovné médium                               | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]                |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu     | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK            | 2   |
| Teplota okolia                                | -20 ... 80 °C   |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred          | 135,5 N   |
| Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm            | 70 g  |
| Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu           | 7,2 g   |
| Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm           | 148 g   |
| Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu | 3,9 g   |
| Pneumatická prípojka                          | G1/8  |
| Materiálová informácia pre kryt               | Hliníková tvárna zliatina                                   |
| Materiálová informácia pre tesnenia           | NBR<br>TPE-U(PU)  |
| Materiálová informácia pre skrižu             | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ                           |
| Materiálová informácia pre piestnicu          | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ                           |