


multipólová zásuvka IMP1-SD-25-0,75

číslo dielca: 18321

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Prípustný priemer kábla	7,5 ... 15 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Rozsah pracovného napätia AC	≤ 300 V
Rozsah pracovného napätia DC	≤ 250 V
Prúdová zaťažiteľnosť	10 A
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-40 ... 125 °C
Hmotnosť výrobku	210 g
Prierez prípojky	0,75 mm ²
Elektrická prípojka	zásuvka 25-pinový
Káblový konektor so závitom	Pg16
Typ upevnenia	So yvernou lamelou
Materiálová informácia pre skriňu	Plast Tlakový odliatok z ľahkej zliatiny
Materiálová informácia pre zverné kontakty	Zliatina medi postriebrený