


multipólová zásuvka IMP1-SD-72-0,75

číslo dielca: 18323

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Prípustný priemer kábla	18 ... 27 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Rozsah pracovného napätia AC	≤ 300 V
Rozsah pracovného napätia DC	≤ 250 V
Prúdová zaťažiteľnosť	10 A
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-40 ... 125 °C
Hmotnosť výrobku	417 g
Prierez prípojky	0,75 mm ²
Elektrická prípojka	72-pinový zásuvka
Káblový konektor so závitom	Pg29
Typ upevnenia	So yvernou lamelou
Materiálová informácia pre skriňu	Plast Tlakový odlatok z ľahkej zliatiny
Materiálová informácia pre zverné kontakty	Zliatina medi postriebrený