


# kompaktný valec ADVU-25-10-P-A-CT

číslo dielca: 183369

FESTO

pre bezdotykové snímanie,  
koniec piestnice s vnútorným závitom.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	10 mm
priemer piesta	25 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
montážna poloha	ľubovoľný
činnosť	dvojčinný
koniec piestnice	vnútorný závit
Konštrukčné vyhotovenie	piest piestnica
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Premenné	jednostranná piestnica
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
Pracovné médium	sušený vzduch, mazaný a nemazaný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-5 ... 60 °C
Nárazová energia v koncových polohách	0,1 J
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	247 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	295 N
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	26 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	28 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	180 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	6 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom Voliteľný: s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka	M5
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre rozpernú skrutku	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre dynamické tesnenia	TPE-U(PU) NBR
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre trubku valca	Hliníková tvárna zliatina