


kompaktný valec ADVUL-12-15-P-A-CT

číslo dielca: 183385

FESTO

pre bezdotykové snímanie. Piestnica zaistená voči pretočeniu vodiacou tyčou a doskou strmeňa



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	15 mm
priemer piesta	12 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
montážna poloha	ľubovoľný
koniec piestnice	vnútorný závit
Konštrukčné vyhotovenie	piest piestnica
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Premenné	jednostranná piestnica
Ochrana voči krúteniu/vedenie	vodiaca tyč s priečnou koncovou doskou
Pracovný tlak	1,5 ... 10 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	sušený vzduch, mazaný a nemazaný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-5 ... 60 °C
Nárazová energia v koncových polohách	0,07 J
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	51 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	68 N
Typ upevnenia	s príslušenstvom Voliteľný: s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka	M5
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre rozpernú skrutku	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre dynamické tesnenia	TPE-U(PU) NBR
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre trubku valca	Hliníková tvárna zliatina